

Fragebogen für Transportzahnketten

Absender:

Firma:
Firma:
Straße:
Land/PLZ/Ort:
Telefon:
Telefax:
Anforderer:

Empfänger:

Rexroth Mecman GmbH
Antriebstechnik Zahnkette
Zur Dessel 14
31028 Gronau
Telefon: 05182/587-0

Telefax: 05182 / 587- 30

Beschreibung:

Werkstückmaße: [L x B x H]
Werkstoff? Gewicht des Transportgutes? [kg]
Durchmesser: [mm] Länge der Transportstrecke? [mm]
Nettoauflagefläche: [mm²] Anzahl Transportgut auf der Zahnkette? Stück

Werkstückform?

- flächig neigt zum Rollen neigt zum Kippen neigt zum Haken
 stabile Gleichgewichtslage rund / Direktauflage sperrig / Direktauflage sperrig mit Aufnahmevorrichtung

Bearbeitungszustand

- unbearbeitet scharfkantig bearbeitet empfindlich
 °C Werkstücktemperatur

Umgebungsbedingungen?

- trocken staubig Wasser Öl
 Holzspäne Stahlspäne Sonstiges

Fertigungsablauf?

- getaktet Staubetrieb seitliche Verschiebung

Übergabe auf Zahnkette per:

Entnahme von Zahnkette per:

Transportauflage/-mitnahme

- einspurig zweispurig -spurig längsliegend
 querliegend kraftschlüssig mm max. Strangbreite
 durch Mitnehmer durch Befestigung

Gleitbett

- Stahl, gehärtet Kunststoff, z.B. s-grün höherwertiger Kunststoff
 Federbandstahl Seitenführung Sonstiges

Antrieb der Transportzahnkette

[mm] Rad-Ø (max. Bauhöhe)

[m/min] Transportgeschwindigkeit

[kW] Motorleistung

[Nm] Drehmoment

Nachspannung?

- verstellbarer Achsabstand Sonstiges
 Spannrad

Datum: