


**HINWEISE UND ANGABEN**

Betriebsbedingungen siehe Y 511 200 028  
 Alle Ölschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

**ADDITIONAL INFORMATION**

WORKING CONDITIONS SEE Y 511 200 028  
 ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.



Dr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Drehrichtung	Volumen [cm <sup>3</sup> /U]	Drehzahl [U/min]	max. Druck (intermitt.) [bar]	A	B Maß [mm]	C	Bemerkungen
B 511 240 639	0 511 725 603	...-11-022UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	22.5	3000	210	55.1	113.0	109.6	
B 511 240 684	0 511 625 618	...-12-019UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	19	3000	230	47.5	107.6	104.2	
B 511 240 634	0 511 625 606	...-11-019UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	19	3000	230	47.5	107.6	104.2	
B 511 240 638	0 511 625 607	...-11-016UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	16	3000	210	47.5	102.6	99.2	
B 511 240 690	...	...-12-014UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	14	3000	210	47.5	99.2	95.8	
B 511 240 612	0 511 525 607	...-11-014UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	14	3000	210	47.5	99.2	95.8	
B 511 240 691	...	...-12-011UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	11	3500	210	47.0	94.2	90.8	
B 511 240 635	0 511 525 605	...-11-011UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	11	3500	210	47.0	94.2	90.8	
B 511 240 659	...	...-12-008UCB20PL	beliebig/BIDIRECTIONAL	8	4000	250	43.2	89.2	85.8	

Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ		Nicht tol. Maße NON-TOLERANCED DIM. ± 0.3 mm, ± 1°		ISO E		Maßstab SCALE 1:2		Gewicht WEIGHT	
16 51 MAEPE 0323 Ji 14.02.2012 LL Gr.St.		14 51 DRENE 2529 Bs 23.03.2010 sL VOLUME		13 51 DRENE 2317 Bs 30.07.2009 Kr		12 51 DRENE 2363 Cy 24.06.2009		11 51 DRENE 1897 Bs 27.09.2007 Wr	
10 51 DRENE 1691 Ko 12.01.2007		Original: DC-MA/EPE		DIN A2		Rexroth Bosch Group		Blatt SHEET 1	
Benennung/ TITLE		Hydrozahnradmotor		Baureihe "AZMF"		A 511 240 634		de/en	
Änderung CHANGE		gez. gültig gepr. DWN. VALID CHK.		Ers.f./ REPLACES		Ausfuellanleitung N12A D11/1 beachten!		Blatt SHEET 1	

© 1998/2004 Bosch Rexroth AG. Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Bosch Rexroth AG.   
 © THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF BOSCH REXROTH AG. ALL RIGHTS RESERVED. NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM BOSCH REXROTH AG.   
 © All rights reserved by Bosch Rexroth AG, also for the case of patent infringement. Any reproduction, distribution, or use, even in part, without the written permission of Bosch Rexroth AG is prohibited.

OBSERVE INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT N12A D11/1