

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598


Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei Linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Ölschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen


WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN.
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT
ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.



B 510 240 040	0 510 725 342	...-022 LCB 20 MB-S0012	links/CCW	22,5	3000	230	61,1	127,4	.
B 510 240 039	0 510 725 043	...-022 RCB 20 MB-S0012	rechts/CW	22,5	3000	230	61,1	127,4	.
Entwurfs- Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	AZPF-11-... Typ-Aufschrift	Dreh- richtung	Volumen [cm ³ /U]	max. Drehzahl [U/min]	max. Druck (intermitt.) [bar]	A Maß [mm]	B	Bemerkungen
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. OF ROTATION	DISPLACEMENT	MAX. SPEED	MAX. PRESSURE	DIMENSIONS		REMARKS

.					Nicht tol. Maße NON-TOLERANCED DIM.					150 E 		Maßstab SCALE		1:2		Gewicht WEIGHT			
Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ					± 0.3 mm, ± 1 °									Angebots- zeichnung		OFFER DRAWING			
.			Gr.St.		Datum/ DATE		Name/ NAME		Benennung/ TITLE Hydrozahnradpumpe Baureihe AZPF			
.			VOLUME		gez/DWN		Mg					
.					gep/CHK							
.					ges/APP							
.												
6 51 DRENE 1475		BS		14.07.2006		Cy		DIN A2		Original: BRH-DR/ENE									
5 51 DRENE 1475		Bs		14.07.2006		Cy				Rexroth Bosch Group		Nr./ NO.		A 510 240 039		de/en			
4 Neu gezeichnet		Mg		22.04.1998												Blatt SHEET 1			
Nr NO		Änderung CHANGE		gez. DWN.		gültig VALID		gepr. CHK.		(MED)		Ers. f./ REPLACES		Ers. d./ REPLAC. BY		1 BL/SH			