





© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be reproduced or given to third parties without its consent.



HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 511 200 028

Alle Anschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

- * Für neu anwendungen gesperrt


ADDITIONAL INFORMATION

WORKING CONDITIONS SEE Y 511 200 028

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.

- * BLOCKED FOR NEW APPLICATIONS

Entwurfs-Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Dreh-richtung	Schluck-volumen [cm ³ /U]	max. Drehzahl [U/min]	max. Dauerdruck [bar]	A	B	C	min. Drehzahl [U/min]	Bemerkung
B 511 230 641	0 511 515 608	AZMF-12-014UCN20PX-S0077	beliebig/BIDIRECTIONAL	14	3000	250	45.0	90.3	90.3	500	
B 511 230 645	0 511 515 611	AZMF-12-012UCN20PX-S0077	beliebig/BIDIRECTIONAL	12.7	3000	280	44.3	88.1	88.2	500	
B 511 230 644	0 511 515 610	AZMF-12-011UCN20PX-S0077	beliebig/BIDIRECTIONAL	11	3500	210	44.5	85.3	85.3	500	
B 511 230 639	0 511 415 615	AZMF-12-008UCN20MX-S0564	beliebig/BIDIRECTIONAL	8	4000	150	40.7	80.3	80.3	500	
B 511 230 618	0 511 415 607	AZMF-12-008UCN20MX-S0077	beliebig/BIDIRECTIONAL	8	4000	210	40.7	80.3	80.3	500	*
B 511 230 631	0 511 315 603	AZMF-12-005UCN20MX-S0077	beliebig/BIDIRECTIONAL	5.5	4000	250	38.6	76.2	76.2	500	
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. OF ROTATION	DISPLACEMENT	MAX. SPEED	MAX. PRESSURE	DIMENSIONS		MIN. SPEED		REMARKS



BA --	20200117	KAU1HEJ	HSS1HEJP	len251	7930	DC-MO/EGE-IN	ECR 82264
AA --	19980204	MG			7930	DC-MA/EPE	Erstellt
Ind. Change/Aend.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Prüf.	Released/Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.
Lang./Spr. EN/DE	Syst. PE	Wght./Gew. Scale/1:2	HYDRAULIC GEAR MOTOR AZMF HYDROZAHNRAD MOTOR				Sheet/B1. 1/1
		rexroth A Bosch Company		Doc.type AGZ		RA53202851	
		OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.		Repl. for		Repl. by	
MNR							

general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer		
lin.dim./L.masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.3	--	±1°
all linear dimensions in/Alle Laengenmasse in		mm
drawing standard/Zeichnungsstandard	ISO Standard	
hist. document no./Hist. Dokumentnr.	41230618	