

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

*: max. Druck (siehe Kenngrößen PKT. 3.1)

Alle Ölschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen




ADDITIONAL INFORMATION

OPERATING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT ON OPPOSITE SIDE.
PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY

*: MAX. PRESSURE SEE PARAMETERS 3.1

ALL PORTS SEALED DUST-TIGHT FOR TRANSPORT
AND STORAGE E.G. WITH PLASTIC PLUG

				Nicht tol. Maße NON-TOLERANCED DIM.		150 E 		Maßstab SCALE		1:2		Gewicht WEIGHT					
Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ				± 0.3 mm, ± 1 °						Angebots- zeichnung		OFFER DRAWING					
				Gr.St.		Datum/ DATE		Name/ NAME		Benennung/ TITLE							
				VOLUME		gez/DWN 16.06.2005		sl		Hydrozahnradpumpe							
						gez/CHK											
						ges/APP											
						Original: DCH-DR/ENE											
8 51 DRENE 2350		Bs		05.06.2009		LL		DIN A2				Nr./ NO. A 510 230 088		de/en		Blott SHEET 1 1 BL/SH	
7 54 DRENE 0902		sl		16.06.2005													
Nr NO		Änderung CHANGE		gez. DWN.		gültig VALID		gepr. CHK.				Ers.f./ REPLACES		g.L.Nr v. 02.07.01		Ers.d./ REPLAC.BY	