


电感式接近开关

NBB2-12GM50-E2


基础系列
2 mm 嵌入式



CE

开关元件功能	PNP 作用
安装	嵌入式
额定检测距离 S_n	2 mm
有效检测距离 S_a	0 ... 1.62 mm
换算系数 r_{V2A}	0.7
换算系数 r_{Al}	0.3
换算系数 r_{Cu}	0.2
工作电压 U_B	10 ... 30 v
工作电流 I_r	0 ... 200 mA
开关频率 f	0 ... 1500 Hz
空载电源电流 I_0	≤ 17 mA
关态电流	≤ 0.5 mA
电压下降	≤ 3 V
短路保护	脉冲
反极性保护	是
开关状态显示	LED 黄色
环境温度	-25 ... 70 ° C (248 ... 343K)
保护级别	IP67
连接类型	2 m, PVC-电缆
电缆截面积	0.14 mm ²
机架材料	黄铜, 镀镍
感应端	PBT
标准规范	EN 60947-5-2

连接



06.11.2001

我们将不断地进行修正, 以满足技术的持续发展。 版权 pepperl + Fuchs, 德国印。 1
Pepperl + Fuchs Group • 电话: 德国 (621) 776-0 • 美国 (330) 4253555 • 新加坡 7799091
• internet <http://www.pepperl-fuchs.com>

www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH