Aufbereitung von Druckluft → Ergänzungsprodukte

Verteiler, Serie NL2-DIN

► G 1/4 - G 3/8 ► Verteiler 4-fach ► Rückschlagventil

00106919

Bauart	Rückschlagventil, verblockbar
Einbaulage	Beliebig
Betriebsdruck min./max.	0,1 bar / 16 bar
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur min./max.	-10°C / +60°C
Umgebungstemperatur min./max.	-10°C / +60°C
Werkstoffe:	
Gehäuse	Zink-Druckguss
Frontplatte	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

	Anschluss	Qn					Gewicht	Materialnummer
		1►2	1►3	1►4	1►5	1►6		
		[l/min]					[kg]	
	G 1/4	700	675	450	675	450	0,33	**0821300904**
	G 3/8							0821300906
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck 6 bar und Δp = 1 bar								

Durchflusscharakteristik



00107194_b

p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss

Aufbereitung von Druckluft → Ergänzungsprodukte

Verteiler, Serie NL2-DIN

► G 1/4 - G 3/8 ► Verteiler 4-fach ► Rückschlagventil

Abmessungen



A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	C	D	E	H	I	J
G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1,5	26	26	52	36	4,4	47
G 3/8	G 3/8	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1,5	26	26	52	36	4,4	47

A1	K	M	O	R	T	T2	T3	T4	U	V			
G 1/4	43,5	3	38	5,4	8	8	7	5,5	27,5	12,3			
G 3/8	43,5	3	38	5,4	8	7,5	13	9	27,5	12,3			