Zylinderzubehör → Zylinderbefestigungen, Serie CM1

Flanschbefestigung MF1, MF2

Fig. 1



Fig. 2



Lieferumfang: Flanschbefestigung inkl. Befestigungsschrauben

Materialnummer	Kolben-Ø	d	Ø d1	Ø d2	E	Ø FB	L4	MF	R	TF	TG
1821038241	16	10	4,5	10	29	5,5	5,6	10	–	43	18
1827002292	20	12	5,5	10	36	6,6	4,6	10	–	55	22
1827002293	25	12	5,5	10	40	6,6	4,6	10	–	60	26
1827002294	32	14	6,6	11	50	7	3,6	10	32	65	32
1827002295	40	14	6,6	11	60	9	3,6	10	36	82	42
1827002296	50	18	9	15	68	9	3,4	12	45	90	50
1827002297	63	18	9	15	87	9	6,4	15	50	110	62
1827002298	80	23	11	18	107	12	4,4	15	63	135	82
1827002299	100	28	11	18	128	14	4,4	15	75	163	103
3682002000	25	25	5,5	9,5	40	7	4,8	10	26	52	27
3662003000	32	26	5,5	9,5	46	7	4,8	10	32	64	32
3662004000	40	36	6,6	11	55	9	4,5	13	36	72	40
3662005000	50	41	6,6	11	62	9	6,5	13	45	90	46
3662006000	63	41	9	14,5	80	9	7,5	16	50	100	59
3662008000	80	50	9	14,5	94	12	9,5	18	63	126	73
3662010000	100	58	11	17,5	114	14	7,5	18	75	150	90
3662012000	125	72	14	21	140	16	7	20	90	180	110
3662016000	160	87	16	24	180	18	7	22	115	230	140
3662020000	200	87	18	27	220	22	8	25	135	270	175
3662025000	250	104	22	45	270	26	11	25	165	330	218
3662032000	320	110	26	52	340	33	14	30	200	400	274
2990602003	32	26	5,5	9,5	46	10	4,5	10	32 Js 14	64 Js 14	32
2990602004	40	36	6,6	11	55	13	6,5	13	36 Js 14	72 Js 14	40
2990602005	50	41	6,6	11	60	13	6,5	13	45 Js 14	90 Js 14	46
2990602006	63	41	9	14,5	80	16	7,5	16	50 Js 14	100 Js 14	59
2990602008	80	50	9	14,5	94	18	9,5	18	63 Js 14	126 Js 14	73
2990602010	100	58	11	17,5	114	18	7,5	18	75 Js 14	150 Js 14	90
2990602012	125	72	14	21	140	20	7	20	90 Js 14	180 Js 14	110

Materialnummer	UF	Werkstoff	Oberfläche	Gewicht [kg]	Abb.						
1821038241	55	Stahl	verzinkt	-	Fig. 1						
1827002292	70	Stahl	verzinkt	-	Fig. 1						
1827002293	76	Stahl	verzinkt	-	Fig. 1						
1827002294	80	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
1827002295	102	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
1827002296	110	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						

Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb

Flanschbefestigung MF1, MF2

Materialnummer	UF	Werkstoff	Oberfläche	Gewicht [kg]	Abb.						
1827002297	130	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
1827002298	160	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
1827002299	190	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3682002000	66	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662003000	80	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662004000	90	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662005000	110	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662006000	120	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662008000	155	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662010000	180	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662012000	220	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662016000	280	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662020000	320	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662025000	380	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
3662032000	460	Stahl	verzinkt	-	Fig. 2						
2990602003	80	Nichtrostender Stahl, säurebeständig	-	0,3	Fig. 2						
2990602004	90	Nichtrostender Stahl, säurebeständig	-	0,4	Fig. 2						
2990602005	110	Nichtrostender Stahl, säurebeständig	-	0,5	Fig. 2						
2990602006	120	Nichtrostender Stahl, säurebeständig	-	1	Fig. 2						
2990602008	155	Nichtrostender Stahl, säurebeständig	-	1,8	Fig. 2						
2990602010	180	Nichtrostender Stahl, säurebeständig	-	2,6	Fig. 2						
2990602012	220	Nichtrostender Stahl, säurebeständig	-	4,1	Fig. 2						