Pneumatische Verbindungstechnik → Ergänzungsprodukte

Serie QR2-S Standard

► L-Verschraubung, drehbar ► Außengewinde ► M5 - G 1/2 ► Steckanschluss, 2x ► Ø 4 - Ø 14 ► QR2-S-RLT

00112351

00119490

Umgebungstemperatur min./max.	-20°C / +80°C
Betriebsdruck min./max.	-0,95 bar / 16 bar
Werkstoffe:	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Messing, vernickelt
Gewinde	Messing, vernickelt

Technische Bemerkungen

- Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
- Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring
- Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen



00108784

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW	Liefermenge [Stück]	Gewicht [kg]		
1823391825	M5	Ø 4	8	9	4	20	19	9	25	0,015		
1823391826	G 1/8	Ø 4	12,8	9	5,8	18,5	17,5	13	25	0,023		
1823391827	G 1/8	Ø 6	12,8	11	5,8	18,5	21	13	25	0,023		
1823391828	G 1/8	Ø 8	12,8	13	5,8	20,5	23	13	25	0,029		
1823391829	G 1/4	Ø 4	15,8	9	8	22,5	19	16	25	0,028		
1823391830	G 1/4	Ø 6	15,8	11	8	22,5	21	13	25	0,031		
1823391831	G 1/4	Ø 8	15,8	13	8	22,5	24	13	10	0,037		
1823391832	G 1/4	Ø 10	15,8	15	8	24,5	27	16	10	0,044		
1823391836	G 1/4	Ø 12	15,8	17	8	24,5	27	16	10	0,054		
1823391833	G 3/8	Ø 8	20	13	9	25,5	24	13	10	0,045		
1823391834	G 3/8	Ø 10	20	15	9	24,5	25,5	16	10	0,047		
1823391835	G 3/8	Ø 12	20	17	9	26,5	27	18	5	0,058		
1823391837	G 1/2	Ø 14	25	20	11	30,5	31	21	5	0,092		

Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb