Pneumatische Verbindungstechnik → Kunststoffschläuche

Druckluftschlauch, Serie TU1-S

► Ø 4 - 16 mm ► Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 - 26 bar

00127734

Betriebsdruck max. bei 20 °C	Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.	-40°C / +80°C
Werkstoffe:	
Druckluftschlauch	Polyamid

Technische Bemerkungen
■ Außenkalibriert

Schlauch-durchmesser Außen	Wandstärke	Betriebsdruck max. bei 20 °C	Biegeradius min. bei 20 °C	Gewicht	Farbe	Länge	Materialnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[kg/m]		[m]	
4	1	26	20	0,006	Natur	25	**1820712100**
	1	26			Schwarz	25	**1820712110**
	0,5	15			Silbergrau	25	R412009980
	0,5	15			Blau	25	**R412009913**
	0,5	15			Schwarz	50	**R412009931**
	0,5	15			Natur	50	**R412009937**
	0,5	15			Blau	100	**R412009914**
	0,5	15			Silbergrau	100	R412009943
6	1	24	30	0,011	Natur	25	**1820712101**
	1	24			Schwarz	25	**1820712111**
	1	24			Rot	25	**R412007515**
	1	24			Grün	25	**R412007516**
	0,65	13			Blau	25	**R412009915**
	0,65	13			Silbergrau	25	R412009998
	0,65	13			Blau	50	**R412009916**
	0,65	13			Schwarz	50	**R412009932**
	0,65	13			Natur	50	**R412009938**
	0,65	13			Blau	100	**R412009917**
	0,65	13			Silbergrau	100	R412009944
	1	24			Grün	100	R412007636
	1	24			Natur	100	**R412009905**
	1	24			Schwarz	100	**R412009906**

Pneumatische Verbindungstechnik → Kunststoffschläuche

Druckluftschlauch, Serie TU1-S

► Ø 4 - 16 mm ► Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 - 26 bar

Schlauch-durchmesser Außen	Wandstärke	Betriebsdruck max. bei 20 °C	Biegeradius min. bei 20 °C	Gewicht	Farbe	Länge	Materialnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[kg/m]		[m]	
8	0,8	12	40	0,019	Blau	25	**R412009918**
	1	22			Natur	25	**1820712102**
	1	22			Schwarz	25	**1820712112**
	1	22			Blau	25	**R412007590**
	0,8	12			Silbergrau	25	R412009981
	0,8	12			Blau	50	**R412009919**
	0,8	12			Schwarz	50	**R412009933**
	0,8	12			Natur	50	**R412009939**
	0,8	12			Blau	100	**R412009920**
	0,8	12			Silbergrau	100	R412009945
10	1	13,5	50	0,028	Blau	25	**R412009921**
					Silbergrau	25	R412009982
					Natur	25	**1820712105**
					Schwarz	25	**1820712115**
					Schwarz	50	**R412009934**
					Natur	50	**R412009940**
					Blau	50	**R412009922**
					Blau	100	R412009923
					Silbergrau	100	R412009946
					Grün	100	R412007632
					Schwarz	100	R412007633
12	1,1	11	60	0,039	Blau	25	**R412009924**
	1,1	11			Silbergrau	25	R412009983
	1,5	18			Natur	25	**1820712103**
	1,5	18			Schwarz	25	**1820712113**
	1,1	11			Schwarz	50	**R412009935**
	1,1	11			Natur	50	**R412009941**
	1,1	11			Blau	50	**R412009925**
	1,1	11			Blau	100	R412009926
	1,1	11			Silbergrau	100	R412009947
14	1,25	11	90	0,052	Blau	25	**R412009927**
	1,5	15			Natur	25	**1820712104**
	1,5	15			Schwarz	25	**1820712114**
	1,25	11			Silbergrau	25	R412009999
	1,25	11			Schwarz	50	**R412009936**
	1,25	11			Blau	50	**R412009928**
	1,25	11			Natur	50	**R412009942**
16	1,35	10	90	0,065	Blau	25	**R412009929**
					Silbergrau	25	**R412014468**
					Blau	50	**R412009930**