Accessoires pour vérins → Fixations de vérin, série CM1

MP9, Tenon arrière avec bague caoutchouc

P523_026



Fourniture : chape arrière y compris vis de fixation

Référence	Ø du piston	CD H9	E	EW	FL	L	MR	TG ±0,2	Matériau	Poids [kg]	
3683202000	25	10	40	17,5	20	14,5	12	27	Aluminium coulé sous pression	0,1	
3683203000	32	10	46	25,5	22	16,5	14	32,5	Aluminium coulé sous pression	0,1	
3683204000	40	12	55	27	25	17,5	19	38	Aluminium coulé sous pression	0,1	
3683205000	50	12	62	31	27	18,5	19,5	46,5	Aluminium coulé sous pression	0,2	
3683206000	63	16	80	39,5	32	21,5	26	56,5	Aluminium coulé sous pression	0,3	
3683208000	80	16	94	49,5	36	24,5	27	72	Aluminium coulé sous pression	0,4	
3683210000	100	20	114	59,5	41	26,5	29	89	Aluminium coulé sous pression	0,7	
3663203000	32	10	47	25,5	22	16	14	32	Aluminium coulé sous pression	0,1	
3663204000	40	12	56	27	28	15,5	17,5	40	Aluminium coulé sous pression	0,2	
3663205000	50	12	63	31	28	15,5	18	46	Aluminium coulé sous pression	0,2	
3663206000	63	16	81	39,5	36	20,5	24	59	Aluminium coulé sous pression	0,4	
3663208000	80	16	95	49,5	38	20,5	24	73	Aluminium coulé sous pression	0,6	
3663210000	100	20	115	59,5	43	25	28	90	Aluminium coulé sous pression	1	
3663225000	250	40	274	109,5	70	45	41	218	Fonte à graphite sphé-roïdal	17	

Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt central en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier

MP9, Tenon arrière avec bague caoutchouc

Référence	Ø du piston	CD H9	E	EW	FL	L	MR	TG ±0,2	Matériau	Poids [kg]	
3663232000	320	45	344	119,5	80	50	46	274	Fonte à graphite sphéroïdal	29	