MP9, Clevis mounting with rubber bushing

P523_026



Scope of delivery: clevis incl. mounting screws

Part No.	Piston Ø	CD H9	E	EW	FL	L	MR	TG ±0,2	Material	Weight [kg]	
3683202000	25	10	40	17.5	20	14.5	12	27	Die-cast aluminum	0.1	
3683203000	32	10	46	25.5	22	16.5	14	32.5	Die-cast aluminum	0.1	
3683204000	40	12	55	27	25	17.5	19	38	Die-cast aluminum	0.1	
3683205000	50	12	62	31	27	18.5	19.5	46.5	Die-cast aluminum	0.2	
3683206000	63	16	80	39.5	32	21.5	26	56.5	Die-cast aluminum	0.3	
3683208000	80	16	94	49.5	36	24.5	27	72	Die-cast aluminum	0.4	
3683210000	100	20	114	59.5	41	26.5	29	89	Die-cast aluminum	0.7	
3663203000	32	10	47	25.5	22	16	14	32	Die-cast aluminum	0.1	
3663204000	40	12	56	27	28	15.5	17.5	40	Die-cast aluminum	0.2	
3663205000	50	12	63	31	28	15.5	18	46	Die-cast aluminum	0.2	
3663206000	63	16	81	39.5	36	20.5	24	59	Die-cast aluminum	0.4	
3663208000	80	16	95	49.5	38	20.5	24	73	Die-cast aluminum	0.6	
3663210000	100	20	115	59.5	43	25	28	90	Die-cast aluminum	1	
3663225000	250	40	274	109.5	70	45	41	218	Nodular graphite iron	17	
3663232000	320	45	344	119.5	80	50	46	274	Nodular graphite iron	29	