Techniques de liaisons pneumatiques → Produits complémentaires

Série NU2

► Raccord droit ► Filetage ► Filetage ► G 1/8 - G 1 ► Raccord instantané avec écrou de raccordement ► Ø 4 - Ø 19 ► NU2-S-RPN

00110611

Températures ambiantes min. / max.	-10°C / +60°C
Pression de service mini/maxi	-0,95 bar / 10 bar
Matériaux :	
Boîtier	Aluminium, anodisé
Joint	Chlorure de polyvinyle (PVC)

Remarques techniques

- Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ».

Dimensions



00107917

Référence	Orifice G	Orifice D	C	H	L	SW1	SW2	Quantité livrée [Pcs.]	Poids [kg]	Rem.	
1823391045	G 1/8	Ø 4	5	6,5	30,5	17	17	10	0,012	-	
1823391046	G 1/8	Ø 6	5,5	6,5	32,5	17	19	10	0,014	-	
1823391053	G 1/4	Ø 4	5	9	33	17	17	10	0,013	-	
1823391054	G 1/4	Ø 6	5,5	9	35	17	19	10	0,015	-	
1823391055	G 1/4	Ø 8	6	9	38	22	22	5	0,024	-	
1823391290	G 1/4	Ø 10	6	9	38,5	22	24	5	0,03	-	
1823391059	G 3/8	Ø 6	5,5	9	35	19	19	5	0,016	-	
1823391063	G 3/8	Ø 8	6	9	38	22	22	5	0,024	-	
1823391291	G 3/8	Ø 10	5,5	9	38,5	22	24	5	0,035	-	
1823391249	G 3/8	Ø 13	7	9	41	27	30	5	0,047	-	
1823391250	G 1/2	Ø 6	6	11	37,5	24	19	5	0,023	-	
1823391251	G 1/2	Ø 8	6	11	40	24	22	5	0,028	-	
1823391292	G 1/2	Ø 10	6	11	40,5	24	24	5	0,038	-	
1823391252	G 1/2	Ø 13	7	11	43	27	30	5	0,049	-	
1823391805	G 3/4	Ø 19	8	14	55	36	41	2	0,114	1)	
1823391806	G 1	Ø 19	10	16	59	41	41	1	0,13	1)	

1) Sans bague d'étanchéité
Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser