Techniques de liaisons pneumatiques → Raccords instantanés

Série QR1-S standard

► Raccord enfichable, triple, réducteur ► Raccord instantané, 2x ► Ø 6 - Ø 10 ► Raccord instantané, 3x ► Ø 4 - Ø 8 ► QR1-S-RMT

00117347

Températures ambiantes min. / max.	+0°C / +60°C
Pression de service mini/maxi	-0,95 bar / 10 bar
Matériaux :	
Vis	nickelé
Boîtier	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Joint	Caoutchouc nitrile (NBR)
Rondelle à dents	Acier inoxydable
Bague de desserrage	Polyoxyméthylène
Bague de desserrage réception	Zinc coulé sous pression; Laiton, nickelé

Remarques techniques

- Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles
- Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ».

Dimensions



Référence	Orifice G	Orifice D	Ødx	A	B1	B2	C	J	F	X1	X2	Y1
R412005346	Ø 6	Ø 4	3,2	59,4	17	16	34	10	8	14	12	12
R412005347	Ø 8	Ø 4	3,2	61,8	18,5	16	34	10	9	16	12	14
R412005348	Ø 8	Ø 6	3,2	61,8	18,5	17	40	12	9	16	14	14
R412005349	Ø 10	Ø 6	4,2	85,4	21	17	42	12	10,5	19	14	17
R412005350	Ø 10	Ø 8	4,2	85,4	21	18,5	48	14	10,5	19	16	17

Référence	Orifice G	Y2	Quantité livrée [Pcs.]	Poids [kg]							
R412005346	Ø 6	10	10	0,0137							
R412005347	Ø 8	10	10	0,0168							
R412005348	Ø 8	12	10	0,0186							
R412005349	Ø 10	12	10	0,0276							
R412005350	Ø 10	14	10	0,0312							

Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt central en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier