Techniques de liaisons pneumatiques → Raccords instantanés

Série QR1-S standard

► Raccord instantané droit, réducteur ► Raccord instantané ► Ø 4 - Ø 12 ► Prise femelle ► Ø 6 - Ø 14 ► QR1-S-RED

00117315

Températures ambiantes min. / max.	+0°C / +60°C
Pression de service mini/maxi	-0,95 bar / 10 bar
Matériaux :	
Vis	nickelé
Boîtier	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Joint	Caoutchouc nitrile (NBR)
Rondelle à dents	Acier inoxydable
Bague de desserrage	Polyoxyméthylène
Bague de desserrage réception	Zinc coulé sous pression; Laiton, nickelé

Remarques techniques

- Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles
- Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ».

Dimensions



00117250

Référence	Orifice G	Orifice D	A	B	C	X	Y	Quantité livrée [Pcs.]	Poids [kg]			
2121706040	Ø 4	Ø 6	40,6	18,2	16	12	10	10	0,0032			
2121708040	Ø 4	Ø 8	42,6	18,2	16	12	10	10	0,0038			
2121708060	Ø 6	Ø 8	43,3	19,2	17	14	12	10	0,0042			
2121710040	Ø 4	Ø 10	41,3	17,6	16	12	10	10	0,0037			
2121710060	Ø 6	Ø 10	45,3	19,2	17	14	12	10	0,0049			
2121710080	Ø 8	Ø 10	47,4	20,5	18,5	16	14	10	0,0061			
2121712060	Ø 6	Ø 12	48,2	19,2	17	14	12	10	0,0059			
2121712080	Ø 8	Ø 12	49,4	20,5	18,5	16	14	10	0,007			
2121712100	Ø 10	Ø 12	52	23	21	19	17	10	0,0099			
2121714080	Ø 8	Ø 14	55,4	20,4	18,5	16	14	5	0,0085			
2121714100	Ø 10	Ø 14	58	23	21	19	17	5	0,013			
2121714120	Ø 12	Ø 14	60,3	25,3	22,5	23	21	5	0,0151			