Accessori cilindro → Ammortizzatori

Ammortizzatori industriali, Serie 370

► Ammortizzamento: regolabile ► Filettatura di fissaggio: M27x2 - M42x3 ► Assorbimento di energia/corsa max.: 60 - 600 J

2711-081

Temperatura ambiente min./max.	-10°C / +70°C
Temperatura del fluido min./max.	-10°C / +70°C
Fluido	Olio
Materiali:	
canna del cilindro	acciaio, brunito
Asta pistone	acciaio, cromato duro
Controdado	acciaio, brunito
Arresto	acciaio, temprato

	Tipo	Corsa	Massa effettiva me min./max.	Forza della molla di ritorno min./max.	Assorbimento di energia/corsa max.	Assorbimento di energia/ora max.	Codice
		[mm]	[kg]	[N]	[Nm]	[Nm/h]	
	370-MA	25	10 / 500	25 / 40	60	54000	**3701202000**
		40	15 / 500	25 / 40	100	54000	**3701204000**
		50	50 / 5000	50 / 90	375	126000	**3702005000**
		80	50 / 5000	50 / 90	600	126000	**3702008000**

Codice	Filettatura di fissaggio	Peso
		[kg]
3701202000	M27x2	0,5
3701204000	M27x2	0,5
3702005000	M42x3	1,85
3702008000	M42x3	1,85

Peso e velocità di arresto regolabili
consegnato con 2 controdadi



Codice	Type	KK	A	B	C	D	E	F	G	H	J
3701202000	370-MA	M27x2	183	6,5	158	24	25	115	27	16	8
3701204000	370-MA	M27x2	198,5	9,5	158	24	40	115	27	16	8
3702005000	370-MA	M42x3	297	5,5	247	39	50	197	30	20	12
3702008000	370-MA	M42x3	326	5,5	247	39	80	197	30	20	12

Codice	K	L	M	N	P	R	S	T	U	NV		
3701202000	10	7,5	5	37	6	23,5	12	22	23	32		
3701204000	10	7,5	5	37	6	23,5	12	22	23	32		
3702005000	13	9	6	58	8	37,5	16	34	35	50		
3702008000	13	9	6	58	8	37,5	16	34	35	50		

I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere Carrello
Catalogo di pneumatica, PDF online, aggiornamento 2012-10-23, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche

Accessori cilindro → Ammortizzatori

Ammortizzatori industriali, Serie 370

► Ammortizzamento: regolabile ► Filettatura di fissaggio: M27x2 - M42x3 ► Assorbimento di energia/corsa max.: 60 - 600 J

angolo d'inclinazione max. rispetto alla retta orizzontale



Codice	Type	KK	V [°] 1)								
3701202000	370-MA	M27x2	5								
3701204000	370-MA	M27x2	5								
3702005000	370-MA	M42x3	5								
3702008000	370-MA	M42x3	5								

1) max.