Auswahlhilfe Rollen

Laufbelag	**Thermo-plastischer Gummi**	**Polyamid 6**	**Vollgummi**	**Polyurethan**
ESD	ja / nein (wahlweise)	nein	ja	ja
Belagshärte	85° Shore A	70° Shore D	80° Shore A	94° Shore A
Temperaturbeständigkeit	–20 °C ... +60 °C	–25 °C ... 80 °C	–20 °C ... +60 °C	–20 °C ... +60 °C
Rollwiderstand	sehr gut	hervorragend	gut	sehr gut
Fahrgeräusch	gut	befriedigend	sehr gut	gut
Bodenschonung	gut	befriedigend	sehr gut	gut
Rückverformungselastizität Laufbelag	befriedigend	ausreichend	sehr gut	gut
Farbe Laufbelag	grau	schwarz	schwarz	grau
Spurlos	ja	ja	nein	ja