

Typenschlüssel : Bausatzmotor

1MR242


Rotor für Bausatz-Spindelmotor 1MB

INN 41.20-24-21
2000-06-15

Kurztext-Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
Beispiel:	1	M	R	2	4	2	N	-	A	0	7	1																											

- 1. Produktgruppe**
 - 1.1 1MR. = 1MR
- 2. Motorbaugröße**
 - 2.1 242 = 242
- 3. Motorbaulänge**
 - 3.1 Baulänge. = N
- 4. Rotorausführung**
 - 4.1 Stufenpreßverband, fertigbearbeitet .. = A
 - 4.2 Stufenpreßverband, mit Aufmaß. = C
- 5. Rotorinnendurchmesser**
 - 5.1 71 mm = 071

Bildbeispiel: 1MB



"Schutzvermerk DIN 34 beachten" - "Copyright reserved"

Dok: INN-41-20-T24-21-M03-1MR.fh8

Type code : Kit motor

1MR242

Rotor for 1MB frameless spindle motor


INN 41.20-24-21

2000-06-15

Abbrev. Column	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	0
Example:	1	M	R	2	4	2	N	-	A	0	7	1																												

- 1. Product group**
- 1.1 1MR. = 1MR
- 2. Motor size**
- 2.1 242 = 242
- 3. Motor length**
- 3.1 Length = N
- 4. Rotor type**
- 4.1 step interference fit, finished. = A
- 4.2 step interference fit, with allowancer. . = C
- 5. Inside diameter of rotor**
- 5.1 71 mm = 071

Illustration example: 1MB



"Schutzvermerk DIN 34 beachten" - "Copyright reserved"

Doc: INN-41-20-T24-21-M03-1MR.fh8

